

仕 様 書

1 品名・数量

吸引器 11台

2 仕様

- (1) 持ち運び可能な小型・軽量であること。
- (2) 水の侵入に対し、IPX3以上の性能を有していること。
- (3) 吸引圧力が簡単に確認でき、強弱の調整ができること。
- (4) 吸引圧力が最大 -85 kpa 以上であること。
- (5) 吸引ボトルはポリカーボネイト樹脂製であり、再使用型であること。
- (6) 吸引ボトルの容量は 800 ml 以上であること。
- (7) バッテリー及びAC電源で作動すること。
- (8) バッテリーインジケーター等によりバッテリー容量が確認できること。
- (9) 工具等を用いず容易にバッテリー交換ができること。
- (10) 約30分間バッテリーで作動すること。
- (11) バッテリーは約200回以上の充放電ができ、充電時間はおおむね4時間以内であること。
- (12) 故障等に対し、迅速な対応ができること。
- (13) 上記の条件を満たしている「パワーミニックⅡ」(日本船舶薬品株式会社)とする。
- (14) 製品・品質の保証があるものとし、特に、保証期間内に施工上の欠陥あるいは使用材料の不良により生じた故障箇所は、保証を基本としつつ製品メーカーと修繕方法等を検討し、発注者へ報告の上、無償にて修理・交換を速やかに完了すること。